



Características:

El decantador basculante EVERLASTING, esta destinado a la evacuación de aguas residuales clarificadas en tanques de hormigón o metálicos de las siguientes formas

- Tanques cuadrados
- Tanques rectangulares
- Tanques circulares

El decantador basculante EVERLASTING puede ser ejecutado con cualquiera de los siguientes accionamientos,

- Accionamiento eléctrico por husillo
- Accionamiento eléctrico por cable
- Flotante por boyas

El decantador basculante EVERLASTING en sus versiones motorizadas normalmente suele reposar o esperar encima de la lámina de agua, una vez recibe la señal de funcionamiento el equipo desciende lentamente al mismo tiempo que evacua las aguas clarificadas e impide y retiene las espumas en el tanque o recinto para que estas continúen su proceso posterior y eliminación.

El decantador basculante EVERLASTING en su versión motorizada posee un sensor en el extremo el cual indica a la maquina la regulación y descenso para que el equipo descienda en función de la lamina de agua existente.

Para todas las versiones del decantador Dbm-009 precisa una válvula de retención en la salida la cual se abre cuando el equipo comienza a trabajar.

Todos los equipos pueden ser fabricados en acero inoxidable calidad Aisi 304, 316, dúplex, super dúplex, etc...

ESTRUAGUA se reserva el derecho a modificar los parámetros indicados sin previo comunicado.

Decantador basculante EVERLASTING

PRODUCTOS

